


**DNMG 150604, Tipo: CCX**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250696 CCX
GTIN	4960664900879
Classe articolo	25E

**Descrizione**

DNMG 150604 CCX Tipo: CCX

Rompitrucioli: PP

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 210 - 450 m/min

**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	PP
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	210 - 450 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rivestimento	Con rivestimento
Materiale da taglio	Cermet
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Tipo	CCX
Tipo di prodotto	Insero per tornitura