


**VNMG 160408, Tipo: CCX**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251754 CCX
GTIN	4960664900961
Classe articolo	25E

**Descrizione**

VNMG 160408 CCX Tipo: CCX

Rompitrucioli: PP

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 210 - 450 m/min

**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	PP
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,05 - 0,3 mm/gir,

Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	CCX
Materiale da taglio	Cermet
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	210 - 450 m/min
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura