


WNMG 080408, Tipo: CCX

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252014 CCX
GTIN	4960664901159
Classe articolo	25E

Descrizione

WNMG 080408 CCX Tipo: CCX

Rompitrucioli: PP

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,35 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 210 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	PP
Materiale da taglio	Cermet
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Velocità di taglio v_c applicazione principale	210 - 450 m/min
Rivestimento	Con rivestimento

Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo	CCX
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura