

**DC. T 11T302, Tipo: CCX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260385 CCX
GTIN	4960664911578
Classe articolo	25E

Descrizione**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	PP
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	DCMT11T302
Rivestimento	Con rivestimento
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	Cermet
Tolleranza	M
Tipo	CCX
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura

Avanzamento f	0,05 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 370 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura