

**VBMT 160408, Tipo: CCX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261184 CCX
GTIN	4960664912155
Classe articolo	25E

**Descrizione**

VBMT 160408 CCX Tipo: CCX

Rompitrucioli: PP

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 140 - 300 m/min

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	Cermet
Tipo	CCX
Codice ISO Inserto	VBMT160408
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	140 - 300 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rompitrucioli	PP

Raggio di curvatura	0,8 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 1 mm
Tipo di prodotto	Insero per tornitura