


VBMT 110308, Tipo: CCX

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261176 CCX
GTIN	4960664912131
Classe articolo	25E

Descrizione

VBMT 110308 CCX Tipo: CCX

Rompitrucoli: PP

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 1 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 140 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VBMT110308
Materiale da taglio	Cermet
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 300 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Raggio di curvatura	0,8 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	P
Rompitrucioli	PP
Tipo	CCX
Condizione di taglio	continuo
Tipo di prodotto	Insero per tornitura