

**VBMT 110304, Tipo: CCX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261174 CCX
GTIN	4960664912124
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rompitrucioli	PP
Impiego principale	P
Rivestimento	Con rivestimento
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	CCX
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 1 mm
Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	140 - 300 m/min

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Insero per tornitura