

**Fresa per spallamenti a 90° MEC17, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:  
125/9mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	227510 125/9
GTIN	4960664473175
Classe articolo	250

**Descrizione****Esecuzione:**

Spigoli dei taglienti lunghi per profondità di taglio molto grandi.  
Basso numero di taglienti.

**Descrizione tecnica**

Vite inserto	229709 (T15; 3,5 Nm)
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	15,7 mm
Inserto adatto	BDMT 170408
Ø Tagliente $D_c$	125 mm
Ø Foro di attacco	40 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	63 mm
Numero taglienti Z	9
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	0,12 grado

Lunghezza rampa L per $\alpha_{\max}$ .	116,6 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min}$ .	243 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\max}$ .	248 mm
$\varnothing D_3$	118 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Accessori

Vite di serraggio	229709
-------------------	--------