

**DNMG 150604, Tipo: CA315****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250796 CA315
GTIN	4960664799046
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	CA315
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	K
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	KG
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 350 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Avanzamento f	0,17 - 0,5 mm/gir,

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3,6 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura