


CNMG 120412, Tipo: CA315

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250214 CA315
GTIN	4960664798483
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 350 m/min
Materiale da taglio	HM
Tipo	CA315
Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,2 mm
Impiego principale	K
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Rompitrucioli	KG
Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura