

**Garant****Fresa per smussi a 45° ad elevate prestazioni, codolo cilindrico, Ø D: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216460 20
GTIN	4045197553065
Classe articolo	210

**Descrizione****Uso:**

Per la realizzazione efficace di smussi particolarmente piccoli. Per smussare in spinta e in tirata con elevate velocità.

**Possibilità di smussare a tirare a partire da Dim. 6.**

**Nota:**

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 0,6** con lama n. art. **674252 Dim. 6IP**.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale $L_1$	20 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	120 mm
Inserto adatto	SC.. 05T104
Ø Smussatura massima $D_{max}$	26,7 mm
Ø Codolo $D_s$ h6	16 mm
Set di viti per inserti	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Numero taglienti Z	6
Ø D	20 mm
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di smussatura in tiro	45 grado
Angolo di regolazione $\kappa$	45 grado

Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

---

## Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,6 Nm	211750 0,6
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219828