


WN.G 080404, Tipo: CA315

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252112 CA315
GTIN	4960664800179
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Rompitrucioli	KG
Tipo	CA315
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	K

Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 350 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura