

Garant**Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, non rivestito, Ø e8 DC: 3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	202820 3
GTIN	4045197662729
Classe articolo	11X

Descrizione**Esecuzione:**

Doppio angolo di spoglia laterale.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	3 mm
Numero denti Z	4
Forma del codolo	HA
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,011 mm
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm ²	0,01 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,04 mm
Ø Codolo D_s	3 mm
Lunghezza complessiva L	75 mm
Lunghezza taglienti L_c	16 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Tolleranza Ø nominale	e8
Angolo dell'elica	35 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado

Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,1 \times D$ per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	110 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	80 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	50 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	45 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	40 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	35 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	35 m/min	M
GG(G)	limitatamente adatto	55 m/min	K
Uni	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		