


VNMG 160408, Tipo: CA315

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251824 CA315
GTIN	4960664799961
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	KG
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Avanzamento f	0,15 - 0,45 mm/gir,
Tipo	CA315
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	K
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3,6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Velocità di taglio v_c applicazione principale

150 - 350 m/min

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura