

**Garant**
**Fresa per smussi a 45°, con codolo filettato, Ø D: 8mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216102 8
GTIN	4045197469908
Classe articolo	210

## Descrizione

### Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

## Descrizione tecnica

Sede filettata M	M6
Set di viti per inserti	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	23 mm
Sporgenza totale $L_1$	14 mm
Ø Smussatura massima $D_{max}$	20,2 mm
Ø Tagliente $D_c$	8 mm
Ø $D_1$ h6	6,5 mm
Ø Inserimento minimo $D_{min}$	20,4 mm
Insero adatto	SD.. 090308
Ø $D_2$	9,75 mm
Numero taglienti Z	1

Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Angolo di smussatura in tiro	45 grado
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

## Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219805
Set di viti per inserti 10 pezzi	219804
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,8 Nm	211750 3,8
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP