


**TNMG 160404, Tipo: CA315**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251582 CA315
GTIN	4960664799725
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	CA315
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rivestimento	Con rivestimento
Rompitrucioli	KG
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 350 m/min
Impiego principale	K
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3,6 mm

Avanzamento f	0,15 - 0,5 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura