


CCMT 120404, Tipo: CA315

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260202 CA315
GTIN	4960664798209
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Rompitrucioli	GK
Impiego principale	K
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	Con rivestimento
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	CA315
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura