

**DCMT 070204, Tipo: CA315****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260483 CA315
GTIN	4960664798643
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Rompitrucoli	GK
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	K
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 230 m/min
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Tolleranza	M
Tipo	CA315
Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura