

**DC. T 11T304, Tipo: CA315****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260490 CA315
GTIN	4960664798674
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tolleranza	M
Rivestimento	Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Tipo	CA315
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucioli	GK
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm

Impiego principale	K
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura