

**DCMT 070208, Tipo: CA315****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260486 CA315
GTIN	4960664798650
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Tipo	CA315
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	K
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Rivestimento	Con rivestimento
Tolleranza	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	DCMT 070208
Rompitrucioli	GK
Materiale da taglio	HM

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura