

Garant**SCLT 05T104, HB7735, Modello: UNI**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216475 UNI
GTIN	4045197482051
Classe articolo	21A

Descrizione

SCLT 05T104 UNI Raggio di curvatura: 0,4 mm

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	SCLT 05T104
Tipo	HB7735
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Alluminio, plastiche	idoneo	410 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	410 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	280 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	205 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	95 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	60 m/min	S
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		