



CCMT 09T304 Wiper, Tipo: PR1725



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260099 PR1725
GTIN	4960664890712
Classe articolo	25E

Descrizione

CCMT 09T304 Wiper PR1725 Tipo: PR1725

Rompitrucioli: WP

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,03 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	WP
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	50 - 150 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura

Avanzamento f	0,03 - 0,2 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tolleranza	M
Impiego secondario	P
Tipo	PR1725
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura