

SEKT 1204 AFTN, HBM020, Modello: UNI



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215092 UNI		
GTIN	4067263002031		
Classe articolo	22A		

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in metallo duro con rivestimento in PVD per la lavorazione di diversi materiali. Il materiale da taglio universale consente di lavorare in modo sicuro con condizioni di impiego mutevoli. Questi inserti sono caratterizzati da un elevato livello di resistenza all'usura e alla rottura, così come dalla possibilità di impiego per lavorazione a secco e a umido.

Nota:

 $ap_{max} = 3.5 \text{ mm}.$

Valori indicativi per ae = $0.3 \times D$.

Descrizione tecnica

Spessore inserto E	4,76 mm		
Tipo	UNI		
Avanzamento f _z per dente	0,08 - 0,40 mm		
Codice ISO Inserto	SEKT 1204 AFTN		
Tipo	HBM020		



Materiale da taglio	НМ	
Spessore inserti	4,76 mm	
Numero di sostituzioni/taglienti	4	
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura	

Dati utente

	Idoneità	\mathbf{V}_{c}	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm²	idoneo	290 m/min	Р
Acciaio < 750 N/mm²	idoneo	250 m/min	Р
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo	220 m/min	Р
Acciaio < 1100 N/mm²	idoneo	180 m/min	Р
Acciaio < 1400 N/mm²	idoneo	130 m/min	Р
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	М
GG(G)	idoneo	180 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		