

**APP 160408 PDSR, HBM020, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215766 UNI
GTIN	4067263002048
Classe articolo	22A

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto in metallo duro con rivestimento in PVD per la lavorazione di diversi materiali. Il materiale da taglio universale consente di lavorare in modo sicuro con condizioni di impiego mutevoli. Questi inserti sono caratterizzati da un elevato livello di resistenza all'usura e alla rottura, così come dalla possibilità di impiego per lavorazione a secco e a umido.

Nota:

$a_{p_{max}} = 7,0$ mm.

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$.

Descrizione tecnica

Tipo	UNI
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f_z per dente	0,12 - 0,44 mm
Codice ISO Inserto	APP 160408 PDSR
Tipo	HBM020

Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	5,26 mm
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	290 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
GG(G)	idoneo	180 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		