


DCMX 070204 Wiper, Tipo: PR1725

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260383 PR1725
GTIN	4960664892044
Classe articolo	25E

Descrizione

DCMX 070204 Wiper PR1725 Tipo: PR1725

Rompitrucoli: WP

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,03 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	50 - 150 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Avanzamento f	0,03 - 0,2 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min
Tolleranza	M

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rompitrucioli	WP
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	M
Impiego secondario	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	PR1725
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura