



Fresa ad alto avanzamento MFH Harrier, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 32/2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	222050 32/2
GTIN	4960664707478
Classe articolo	250

Descrizione

Descrizione:

La fresa ad alto avanzamento MFH Harrier consente tempi di lavorazione brevi grazie agli elevati valori di avanzamento con grandi profondità di taglio. La combinazione tra taglienti convessi e angolo di registrazione riduce la forza di taglio e la tendenza a vibrare.

Uso:

Per aumentare la produttività nella fresatura a spianare, nella fresatura di scanalature e nella fresatura di tasche. Il problema delle grandi sporgenze nella fresatura a tuffo è eliminato grazie alla bassa forza di taglio.

Descrizione tecnica

Ø D ₃	15 mm
Numero taglienti Z	2
Lunghezza complessiva L _{compl.}	150 mm
Profondità di taglio massima a _{p max}	1,5 mm
Ø Codolo D _s h ₆	32 mm
Sporgenza totale L ₁	70 mm
Ø Tagliente D _c	32 mm
Inserto adatto	SOMT..
Vite inserto	229717 (15IP; 3,5 Nm)

Tipo inserti	10
Profondità di taglio massima $a_{p\ max.}$ con geometria LD	3,5 mm
Passaggio interno per LR	sì
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{max.}$	62 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{min.}$	47 mm
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	1,43 grado
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	14,4 mm
Angolo di regolazione κ	10 grado
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Ramping
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229717
-------------------	--------