

**CC. T 060204, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260092 CA025P
GTIN	4960664878185
Classe articolo	25E

Descrizione

CC. T 060204 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: HQ

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Rompitrucioli	HQ
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Tolleranza	M

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	P
Tipo	CA025P
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio a _p	0,5 - 2,5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura