

**CCMT 09T304 Wiper, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260099 CA025P
GTIN	4960664878031
Classe articolo	25E

Descrizione

CCMT 09T304 Wiper CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucoli: WP

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Tolleranza	M
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm

Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Rompitrucoli	WP
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tipo	CA025P
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura