

**CCMT 09T308, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260098 CA025P
GTIN	4960664878215
Classe articolo	25E

Descrizione

CCMT 09T308 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: HQ

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tipo	CA025P
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Rompitrucioli	HQ
Rivestimento	Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura