

**CCMT 060202, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260190 CA025P
GTIN	4960664878109
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	GK
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Tipo	CA025P
Profondità di taglio a _p	0,5 - 3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Rivestimento	Con rivestimento
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,2 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura