



## Maschio a macchina HOLEX Clever Tap, non rivestito, UNC: 1/2-13



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	133353 1/2-13
GTIN	4067263161882
Classe articolo	12H

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Con imbocco corretto.**

#### HOLEX Clever Tap:

maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo.

#### Uso:

**Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME-B1.1.**

### Descrizione tecnica

Filetti per pollice	13
Misura del filetto	1/2-13 UNC
Numero taglienti Z	3
Materiale da taglio	HSS E
Numero di scanalature per i trucioli	3
Profondità filettatura	38,1 mm
Passo della filettatura	1,95 mm
Quadro del codolo □	7 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Norma	DIN 376
Ø Filettatura	12,7 mm

Tipo di filettatura	UNC
Ø Preforo	10,8 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	9 mm
Serie	CleverTap
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio	limitatamente adatta	13 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	6 m/min	P
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		