

**DC. T 070204, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260382 CA025P
GTIN	4960664878666
Classe articolo	25E

Descrizione

DC. T 070204 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: HQ

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	CA025P
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Rompitrucioli	HQ
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura