

**DCMX 070204 Wiper, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260383 CA025P
GTIN	4960664878451
Classe articolo	25E

**Descrizione**

DCMX 070204 Wiper CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucoli: WP

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 330 m/min

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 330 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	DCMT 070204

Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Rompitrucoli	WP
Tipo	CA025P
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,5 - 1,5 mm
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura