

**DCMT 070204, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260483 CA025P
GTIN	4960664878604
Classe articolo	25E

Descrizione

DCMT 070204 CA025P Tipo: CA025P
Rompitrucioli: GK
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	GK
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm

Codice ISO Inserto	DCMT070204
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	CA025P
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura