


VBMT 160404, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261182 CA025P
GTIN	4960664879496
Classe articolo	25E

Descrizione

VBMT 160404 CA025P Tipo: CA025P
 Rompitruccioli: HQ
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rompitruccioli	HQ
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Tipo	CA025P
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura