


**DC. T 11T304, Tipo: CA025P**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260490 CA025P
GTIN	4960664878635
Classe articolo	25E

**Descrizione**

DC. T 11T304 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: GK

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 330 m/min

**Descrizione tecnica**

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	DCMT11T304
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	CA025P
Rompitrucioli	GK
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 330 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura