

**VBMT 160408, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261184 CA025P
GTIN	4960664879502
Classe articolo	25E

Descrizione

VBMT 160408 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: HQ

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	HQ
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	CA025P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura