

**DC. T 11T308, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260492 CA025P
GTIN	4960664878642
Classe articolo	25E

Descrizione

DC. T 11T308 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: GK

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucioli	GK
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	CA025P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DCMT11T308
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 330 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura