

**DC. T 11T302, Tipo: PDL010****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260385 PDL010
GTIN	4960664882519
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	DCGT11T302
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Tolleranza	G
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 400 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	AP
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 1 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura

Tipo	PDL010
Impiego principale	N
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura