

**TNMG 160408, Tipo: PDL010****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251583 PDL010
GTIN	4960664848645
Classe articolo	25E

Descrizione

TNMG 160408 PDL010 Tipo: PDL010

Rompitruccioli: AH

Profondità di taglio a_p : 1 - 3,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 200 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	PDL010
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio a_p	1 - 3,5 mm
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Velocità di taglio v_c applicazione principale	200 - 600 m/min
Rompitruccioli	AH
Raggio di curvatura	0,8 mm

Impiego principale	N
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura