

**Maschio a macchina HOLEX Clever Tap HSS-E Forma B, non rivestito, MF: 8X0,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	132845 8X0,5
GTIN	4067263161622
Classe articolo	12H

**Descrizione****Esecuzione:****Con imbocco corretto.****HOLEX Clever Tap:**

maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo.

**Descrizione tecnica**

Quadro del codolo □	4,9 mm
Misura del filetto	M8x0,5
Ø Preforo	7,5 mm
Norma	DIN 374
Profondità filettatura	24 mm
Tipo di filettatura	MF
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Ø Filettatura	8 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3

Materiale da taglio	HSS E
Passo della filettatura	0,5 mm
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Serie	CleverTap
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio	limitatamente adatta	13 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	27 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	6 m/min	P
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		