



Maschio a macchina HOLEX Clever Tap, non rivestito, UNC: 1/4-20



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	133353 1/4-20
GTIN	4067263161844
Classe articolo	12H

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.

HOLEX Clever Tap:

maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo.

Uso:

Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME-B1.1.

Descrizione tecnica

Tipo di filettatura	UNC
Passo della filettatura	1,27 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Numero taglienti Z	3
Filetti per pollice	20
Ø Preforo	5,1 mm
Ø Codolo D _s	7 mm
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	19,05 mm
Quadro del codolo □	5,5 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm

Norma	DIN 371
Ø Filettatura	6,35 mm
Misura del filetto	1/4-20 UNC
Serie	CleverTap
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio	limitatamente adatta	13 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	6 m/min	P
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		