

**Maschio a macchina HOLEX Clever Tap, non rivestito, UNC: 3/8-16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	133353 3/8-16
GTIN	4067263161868
Classe articolo	12H

**Descrizione****Esecuzione:****Con imbocco corretto.****HOLEX Clever Tap:**

maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo.

**Uso:****Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME-B1.1.****Descrizione tecnica**

Ø Preforo	8 mm
Passo della filettatura	1,587 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Tipo di filettatura	UNC
Ø Filettatura	9,53 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	9 mm
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	28,59 mm
Filetti per pollice	16
Quadro del codolo □	7 mm
Numero taglienti Z	3

Norma	DIN 371
Lunghezza complessiva L	100 mm
Misura del filetto	3/8-16 UNC
Serie	CleverTap
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio	limitatamente adatta	13 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	6 m/min	P
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		