




## Fresa per spallamenti a 90° MECH17, a manicotto, Ø D / Zeff: 100/6mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 227655 100/6  |
| GTIN            | 4960664579303 |
| Classe articolo | 250           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Inserti con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura  $a_e$  a parità di profondità di taglio  $a_p$ .

### Descrizione tecnica

|   |                      |
|---|----------------------|
| Vite inserto                              | 229709 (T15; 3,5 Nm) |
| Lunghezza complessiva $L_{compl.}$        | 85 mm                |
| Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$ | 59 mm                |
| Inserto adatto                            | BD.. 1704            |
| Ø Tagliente $D_c$                         | 100 mm               |
| Ø Foro di attacco                         | 40 mm                |
| Codice ISO Inserto                        | BDMT 170408          |
| Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$      | 6                    |
| Numero di inserti                         | 24                   |
| Esecuzione del codolo                     | a manicotto          |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Angolo di regolazione κ  | 90 grado                 |
| Utilizzo fresa           | Fresatura di spallamenti |
| Passaggio interno per LR | no                       |
| Tipo di prodotto         | Frese per spallamenti    |

---

## Accessori

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Vite di serraggio | 229709 |
|-------------------|--------|