

**metabo****Trapano avvitatore a batteria senza batteria, Modello: BSLTBL****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070261 BSLTBL
GTIN	4007430302199
Classe articolo	03D

**Descrizione****Esecuzione:****Trapano avvitatore a batteria con e senza sistema Metabo Quick.**

Il **sistema Quick consente di risparmiare molto tempo** quando si passa frequentemente dalla foratura all'avvitamento. In pochi secondi, il mandrino con punta può essere sostituito da un portabit con bit, senza alcun attrezzo.

Scegli tra una **dotazione completa** con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la **macchina senza accessori** in confezione di cartone, se si è già in possesso di alcune batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente. Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una **garanzia di 3 anni**, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.

Altri dettagli, come la luminosa **luce da lavoro a LED** e il pratico **gancio da cintura**, garantiscono un comfort ancora maggiore durante il lavoro.

- **Trapano avvitatore senza spazzole; massime prestazioni per le applicazioni più complesse.**
- **Esclusivo motore brushless Metabo per un rapido avanzamento del lavoro e la massima efficienza nella foratura e nell'avvitamento.**
- **Luce da lavoro integrata per illuminare l'area di lavoro.**
- **Con pratico gancio da cintura e supporto portabit, fissabile a scelta a destra o a sinistra.**
- **Accumulatori LiHD per garantire prestazioni ottimali nonché autonomia e durata estremamente elevate.**

Per le applicazioni più difficili consigliamo i modelli senza spazzole, immediatamente riconoscibili dalla denominazione "BL". Sono inoltre dotati di una protezione termica contro i sovraccarichi, che protegge il motore dal surriscaldamento.

**Vantaggi:**

**Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.**

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

**Fornitura:**

Incluso mandrino autoserrante, senza batteria né caricabatterie.

**Nota:**

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

## Descrizione tecnica

Peso senza batteria	1,2 kg
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Numero di batterie contenute	0
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Utilizzo tipico	Strong
Tensione batteria	18 V
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Ø Massimo punta elicoidale per legno	38 mm
Coppia massima duro	75 Nm
Peso con batteria	1,6 kg
Coppia massima morbido	34 Nm
Imballaggio	Metabox
Struttura del motore	senza spazzole
Denominazione originale prodotto	BS 18 LT BL
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	18V

USP2

Motore senza spazzole, senza  
batteria, campo di serraggio del  
mandrino autoserrante 1,5-13

---

## Accessori

AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 5,2 Ah	073870 5,2
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 2 Ah	073870 2
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 4 Ah	073870 4
Caricabatterie Modello ASC55	073890 ASC55