



Maschio a macchina HOLEX Clever Tap HSS-E Forma B, non rivestito, MF: 16X1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	132845 16X1
GTIN	4067263161738
Classe articolo	12H

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.

HOLEX Clever Tap:

maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo.

Descrizione tecnica

Tipo di filettatura	MF
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Norma	DIN 374
Passo della filettatura	1 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Preforo	15 mm
Numero taglienti Z	3
Materiale da taglio	HSS E
Misura del filetto	M16×1
Ø Filettatura	16 mm
Quadro del codolo □	9 mm
Ø Codolo D _s	12 mm

Profondità filettatura	48 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Serie	CleverTap
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio	limitatamente adatta	13 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	27 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	6 m/min	P
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		