

**Maschio a macchina HOLEX Clever Tap, non rivestito, MF: 24X1,5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	136255 24X1,5
GTIN	4067263162285
Classe articolo	12H

**Descrizione****Esecuzione:****HOLEX Clever Tap:**

maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo.

**Descrizione tecnica**

Quadro del codolo □	14,5 mm
Misura del filetto	M24×1,5
Norma	DIN 374
Ø Filettatura	24 mm
Materiale da taglio	HSS E
Profondità filettatura	60 mm
Numero taglienti Z	4
Tipo di filettatura	MF
Passo della filettatura	1,5 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Ø Preforo	22,5 mm
Lunghezza complessiva L	140 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	18 mm

Numero di scanalature per i trucioli	4
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	40 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Serie	CleverTap
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio	limitatamente adatta	13 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	12 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	6 m/min	P
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		