


SOMT.....ER-FL, PR1510, Modello: 10

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	222090 10
GTIN	4960664708079
Classe articolo	25A

Descrizione
Esecuzione:

Inserto a 4 taglienti con taglienti convessi per una forza di taglio bassa.

Uso:

La **geometria FL** (orientata alla superficie) è la prima scelta per la sgrossatura su macchine con bassa potenza.

Non usare per fresatura Helix, fresatura a tuffo e contornatura di pareti ripide.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,5 – 2 mm
Modello	GG
Raggio programmato con $a_{p\max}$	3 mm
Raggio di curvatura	2 mm
Spessore inserto E	4,76 mm
Tipo inserti	10

Codice ISO Inserto	SOMT140520ER-FL
Tipo	PR1510
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
GG(G)	idoneo	180 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		