



Videoendoscopio VTec X con sonda, Ø 2,8 mm, Lunghezza sonda: 1000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	492822 1000
GTIN	2050002080348
Classe articolo	49C

Descrizione

Esecuzione:

Il videoendoscopio VTecX è stato sviluppato appositamente per le difficili condizioni di impiego degli ambienti industriali. La custodia estremamente robusta e antiurto è realizzata in plastica resistente agli agenti chimici. La robusta sonda con angolazione a 4 vie (360°) in treccia di tungsteno e la resistente testa della sonda in acciaio legato possono essere utilizzate anche in aree di ispezione estreme. L'utilizzo tramite joystick consente un controllo intuitivo, semplice e preciso della sonda. La telecamera nella testa della sonda ha una frequenza di fotogrammi e una risoluzione elevata grazie al sensore CMOS HD. La fonte di luce a LED ad alta potenza e il cavo ottico in fibra di vetro dalle prestazioni elevate rendono l'area di ispezione particolarmente luminosa, permettendo di vedere anche i dettagli più piccoli.

Vantaggi:

- **Display touch Full HD brillante da 5,5 pollici (16:9, 1920 x 1080px) per immagini nitide che consentono un'analisi dei danni dettagliata.**
- **Sensore CMOS ad alta risoluzione per immagini di qualità HD.**
- **Custodia antiurto rivestita in plastica resistente agli agenti chimici.**
- **Joystick con controllo del movimento intuitivo e preciso.**
- **Sonda robusta a 4 angolazioni (360°) in treccia di tungsteno e testa della sonda in acciaio legato resistente.**
- **Elevata qualità delle immagini con angolazione di 360°.**

Scheda tecnica

- **Ispezioni prolungate e ininterrotte grazie all'accumulatore disponibile in commercio. Funzionamento possibile anche con unità di rete.**
- **Trasmissione dati rapida tramite micro USB 2.0, collegamento mini HDMI e slot per schede di memoria SD.**
- **La fonte di luce a LED ad alta potenza e il cavo ottico in fibra di vetro dalle elevate prestazioni garantiscono un'illuminazione eccellente.**

Fornitura:

Valigetta di trasporto, caricabatterie, 4x batterie agli ioni di litio, alimentatore, scheda memoria SD, cavo USB, cavo micro USB e cavo mini HDMI.

Descrizione tecnica

Area di messa a fuoco	3 - 50 mm
Linea di mira	0 grado
Angolo di apertura dell'immagine	120 grado
Attributo del nome del prodotto	Ø 2,8 mm
Tipo di prodotto	Endoscopio