

**HOLEX****Lama per seghe circolari fine, non rivestito, Ø × Spessore: 350X3mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	177055 350X3
GTIN	4067263211938
Classe articolo	12T

## Descrizione

### Esecuzione:

Ottima qualità ed esecuzione precisa a un prezzo conveniente. **Superficie trattata a vapore** contro l'incollamento di materiale.

### Uso:

Su macchine a bassa velocità (ca. 50 giri/min).

**Passo dei denti t:** (forma del dente).

- **4 mm (BW) – per profilati e tubi con spessori di 1,0 - 1,5 mm.**
- **5 / 6 mm (HZ) – per profilati, tubi e materiale pieno medi da 1,5 - 20 mm di spessore parete / sezione.**
- **7 / 8 mm (HZ) – per profilati e materiale pieno a forte spessore fino a circa 50 mm di spessore parete / sezione.**
- **10 - 16 mm (HZ) – per sezioni e materiale pieno extra forte oltre i 50 mm.**

### Nota:

**Prodotto più recente per n. art. 177050.**

- **Per gli acciai inossidabili (per es. V2A), velocità di taglio e lubrificazione corrette sono fondamentali (si vedano le indicazioni riportate nel manuale di truciolatura n. art. 110020).**
- **Le tolleranze ammesse dalla norma DIN 1840 per gli errori di concentricità ed eccentricità vengono ampiamente rispettate, in parte con valori inferiori fino al 50%.**

## Descrizione tecnica

Numero denti Z	180
Numero di fori di trascinamento	2; 4
Ø Foro di trascinamento	8; 12 mm
Passo t	6 mm
Per seghe delle seguenti marche	Eisele
Ø Foro	40 mm
Ø	350 mm
Interasse fori di trascinamento	55; 64 mm
Spessore	3 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Lama per seghe circolari

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	800 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	600 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	37 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	22 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	20 m/min	P
GG(G)	idonea	27 m/min	K
CuZn	limitatamente adatta	400 m/min	N
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

Aria

limitatamente adatta